

LINDSTRÖM

**Elektronikskævbider, spidst hoved, udkelet, KW, Hel længde: 110mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 726420 110    |
| GTIN                | 7314150051090 |
| Artikelklasse       | 73M           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 – 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med returfeder. **ESD-egnet**. Indstilleligt præcisions-skrueled af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

**Materiale:**

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.

**Teknisk beskrivelse**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø | 0,1 - 0,8 mm                  |
| Hovedbredde                      | 10 mm                         |
| Hel længde                       | 110 mm                        |
| Skærlængde                       | 10 mm                         |
| elektrostatisk egenskab          | EGB/ESD                       |
| Skærefas                         | Uden facet                    |
| Materiale                        | High performance-stållegering |
| Hovedform                        | spids, udkelet                |
| Greb                             | Kunststofovertræk             |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Produktionsmetode    | Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC) |
| Overflade            | sort bruneret                            |
| Produktnavnsegenskab | KW                                       |
| med returfjeder      | ja                                       |
| Produkttype          | skærende tang                            |