

**Elektronikskævbider Super Knips® 60° vinklet, KW, Hel længde: 125mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 726595 125 |
| GTIN | 4003773043096 |
| Artikelklasse | 73F |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

I rustfrit stål (INOX).

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Hovedbredde | 13,5 mm |
| Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø | 0,2 - 1 mm |
| Hel længde | 125 mm |
| Skærlængde | 5,5 mm |
| Skæreeffekt, ståltråd middelhård | 0,2 - 0,6 mm |
| Skærefas | Uden facet |
| Materiale | Ædelstål, INOX |
| vinklet hoved | 60 grader |
| Norm | DIN ISO 9654 |
| Greb | Flerkomponentovertræk |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 54 HRC) |
| Produktnavnsegenskab | KW |
| med returfeder | ja |
| med trådholder | nej |
| Produkttype | skærende tang |