

**Elektronikskævbider Super Knips<sup>®</sup>, smalt hoved, KW, Hel længde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726610 125
GTIN	4003773039778
Artikelklasse	73F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfeder.

**Norm:**

**DIN ISO 9654**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Teknisk beskrivelse**

Hovedbredde	12,5 mm
Hel længde	125 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 1 mm
Skærlængde	9 mm
Skærefas	Uden facet
Materiale	Special-værktøjsstål
Hovedform	smal
Norm	DIN ISO 9654
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)

Overflade	bruneret
Produktnavnsegenskab	KW
med returfeder	ja
med trådholder	nej
Produkttype	skærende tang