

LINDSTRÖM

Elektronikskævbider, ovalt hoved, KW, Hel længde: 108mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726280 108
GTIN	7314150050932
Artikelklasse	73M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank form med præcist slebne, induktionshærdede skær (63 – 65 HRC). Sort overflade, der reducerer omfanget af refleksioner. Justerbart kunststofgreb af afledende materiale med returfjeder. **ESD-egnet**. Indstilleligt præcisionssskrueled af hensyn til minimal friktion og optimal aksial justering af skærene.

Materiale:

Højeffektiv stållegering, sænksmedet, bruneret.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	8 mm
Hel længde	108 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,1 - 0,8 mm
Skærlængde	8 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Uden facet
Materiale	High performance-stållegering
Hovedform	oval
Greb	Kunststofovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 63 – 65 HRC)
Overflade	sort bruneret
Produktnavnsegenskab	KW
med returfjeder	ja
Produkttype	skærende tang