

**Boltsaks, Hel længde: 750mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	732000 750
GTIN	4045197166852
Artikelklasse	72B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Knivhoved med overførsel og efterjusteringsskrue. Stabile, lakerede ben med gummihåndtag.

**Anvendelse:**

Til skæring af stål med en trækstyrke på op til ca. 1200 N/mm<sup>2</sup>.

**Materiale:**

Kniv i Chrome-Alloy-Steel, induktionshærdede skær.

**Reservedel:**

se nr. 732040

**Teknisk beskrivelse**

Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm <sup>2</sup> op til Ø	12 mm
Hel længde	750 mm
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm <sup>2</sup>	8 mm
Produkttype	skærende tang

**Tilbehør**

Reservekniv komplet med skruer Hel længde 750 mm	732040 750
--	------------