



Overall Quality Dress, lysegrå, Konfektionsstørrelse DE: 48



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	091132 48
GTIN	4014382988692
Artikelklasse	09S

Beskrivelse

Udførelse:

Arbejdstøj **Quality Dress** i 100% bomuldsstof. Bomuld er særdeles modstandsdygtigt over for kemiske og mekaniske påvirkninger samt varme. Naturproduktet bomuld giver en behagelig brugerkomfort takket være temperaturregulerende egenskaber og en høj sugeevne.

Overall med 6 cm regulerbar talje.

- **Påsyet, forhøjet nyrebeskyttelse.**
- **Påsat, åben smæklomme med burrebåndsopdeling.**
- **Dobbelt smæk med lynlåslomme.**
- **Slagfast og varmebestandig kunststoflukning.**

Beskrivelse:

- **Lynlås i skridtet.**
- **To påsatte, forstærkede forlommer.**
- **Benlomme.**
- **Påsat mobilomme.**
- **Forstærket knæområde.**
- **Tommestoklomme.**

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Kan leveres i andre farver på forespørgsel.

Overall i kornblå udførelse under nr. 091131.

Tekstilsammensætning: 100% bomuld

Materialegrammatur/vævnstæthed: 285 g/m²

Beklædning, standard: UV-standard 801

Vask: 60 °C farvet vask

Teknisk beskrivelse

Unisex-størrelse	M
Antal tommestoklommer	1
Konfektionsstørrelse DE	48
dobbelt smæk med lynlåslomme.	ja
Bukselukning	Lynlås
Sidelommer	påsat, forstærket
Smækklomme	påsat med burrlåsinddeling
forstærket knæområde.	ja
Antal knælommer	2
Antal lårlommer	1
Benafslutning	lige, åben
Mobillomme	ja
Spændelukning	slagfast, varmebestandig kunststoflukning
Antal sidelommer	2
Nyrebeskyttelse	ja
Materiale	Bomuld
Størrelse FR	42
Str. UK	32R
Str. US	33/31
Størrelse IT	42
Serie	QUALITY DRESS
Specialtjeneste	Tekstilforædling
Størrelse NL	48

Størrelse ES	42
Køn	Herre
Tekstilsammensætning	100% bomuld
Materialegrammatur/vævtæthed	285 g/m ²
Beklædning, standard	UV-standard 801
Vask	60 °C farvet vask
Blegning	Ingen blegning
Kemisk rengøring	Rengøring med perchlorethylen
Tørring	Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur)
Bøjle	Moderat varm, op til maks. 150 °C
Farve	lysegrå
Produkttype	Overall