

VBW**Boltsaks UNIBOLT®, Hel længde: 460mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 733500 460 |
| GTIN | 4005887563200 |
| Artikelklasse | 73L |

Beskrivelse

Udførelse:

Knivhoved med udveksling og universalknive. Præcis og enkel justering af knivene takket være excenterskruer. Sænksmedet, begrænsningsanslag med ekstra stor bufferzone; lakerede rørgreb.

Anvendelse:

Til skæring af normalt stål og højstyrkestål op til 48 HRC (trækstyrke på ca. 1600 N/mm²).

Materiale:

Kniv i special-værktøjsstål, induktionshærdede skær.

Reservedel:

Ekstra knivhoved nr. 734110.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|----------------------|
| Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm ² op til Ø | 6 mm |
| Hel længde | 460 mm |
| Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm ² op til Ø | 8 mm |
| Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm ² op til Ø | 5 mm |
| Skæreydelse | <48 HR |
| med begrænsningsanslag | ja |
| Producentbetegnelse | UNIBOLT® |
| Skær | Hærdet |
| Materiale | Special-værktøjsstål |

| | |
|-----------------|---------------|
| Overflade | rødlakeret |
| med justerskrue | ja |
| Produkttype | skærende tang |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Reserveknivhoved komplet med skruer Hel længde 460 mm | 734110 460 |
|---|------------|