

**VBW****Reserveknivhoved komplet med knivskrue, Hel længde: 950mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	737210 950
GTIN	4005887003003
Artikelklasse	73L

**Beskrivelse****Materiale:**

Knivhoved i special-værktøjsstål, induktionshærdede skær.

**Passer til:**

Betonjernsaks nr. 737200.

**Teknisk beskrivelse**

Til enkeltstave op til 19 HRC og 800 N/mm <sup>2</sup>	11 mm
Til enkeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm <sup>2</sup>	9 mm
Til enkeltstave op til 48 HRC og 1600 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Til dobbeltstave op til 40 HRC og 1200 N/mm <sup>2</sup>	2×8 mm
Produkttype	Knivhoved

**Tilbehør**

Reserveskruesæt, med møtrikker3 dele Type 950	737220 950
---	------------

Reservejusteringskrue med møtrik Type 950

737230 950