



Hårdmetaltræbor, Bor-Ø: 15mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 795250 15 |
| GTIN | 9002696014027 |
| Artikelklasse | 76H |

Beskrivelse

Udførelse:

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.

Med **hårdmetalindsatser**; høj stabilitet. Til boring i hårdt træ, kunststof, plader med belægning etc.

Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

Norm:

DIN 7483 G

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|----------|
| Bor-Ø | 15 mm |
| Hel længde | 90 mm |
| Skaftmål | 10×30 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Produkttype | Træbor |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Forlænger til bor Til skaft-Ø 10 mm | 795270 10 |
|-------------------------------------|-----------|

