



Sneglebor 460 mm langt, Bor-Ø: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	795610 10
GTIN	9002696165415
Artikelklasse	76H

Beskrivelse

Udførelse:

Med gevindspidser og forsnitter. Skaft egnet til 13 mm borepatron.

Anvendelse:

Til boring af dybe borehuller (f.eks. i bjælker/spær).

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	390 mm
Bor-Ø	10 mm
Hel længde	460 mm
Skaft-Ø	9 mm
sekskantskaft	8,4 mm
Produkttype	Træbor