

**Træspiralbor, Bor-Ø: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	795305 10
GTIN	9002696180609
Artikelklasse	76H

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet præcisionsudførelse med 2 skær, 2 forskær og centrerspids.
HSS træspiralbor med høj hårdhed. Speciel spidstap til flotte boreresultater, perfekt rundløb takket være den dobbelte bagstyrekanter.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	133 mm
Bor-Ø	10 mm
Produkttype	Træbor