

**Træbor, Bor-Ø: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	795150 12
GTIN	9002696009184
Artikelklasse	76H

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.

Specialstål, til normal anvendelse til boring i træ, delvis også i hårdt træ. Det skarpe roterende skær sikrer blindhuller uden udrivning og nedsætter endvidere faren for overophedning.

Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

Norm:

DIN 7483 G

Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	12 mm
Skaftmål	6×30 mm
Hel længde	90 mm
Antal skær Z	2
Produkttype	Træbor