

**Træbor, Bor-Ø: 68mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	795150 68
GTIN	9002696298076
Artikelklasse	76H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.

Specialstål, til normal anvendelse til boring i træ, delvis også i hårdt træ. Det skarpe roterende skær sikrer blindhuller uden udrivning og nedsætter endvidere faren for overophedning.

**Anvendelse:**

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

**Norm:**

**DIN 7483 G**

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Bor-Ø	68 mm
Hel længde	90 mm
Skaftmål	10×30 mm
Produkttype	Træbor

**Tilbehør**

Forlænger til bor Til skaft-Ø 10 mm	795270 10
-------------------------------------	-----------

