



Sneglebor 235 mm langt, Bor-Ø: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	795510 10
GTIN	9002696165064
Artikelklasse	76H

Beskrivelse

Udførelse:

Med gevindspidser og forsnitter. Skaft egnet til 13 mm borepatron.

Anvendelse:

Til boring af dybe borehuller (f.eks. i bjælker/spær).

Teknisk beskrivelse

Hel længde	235 mm
Bor-Ø	10 mm
Spirallængde	165 mm
sekskantskaft	8,4 mm
Skaft-Ø	9 mm
Produkttype	Træbor