



Hårdmetaltræbor, Bor-Ø: 40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	795250 40
GTIN	9002696014294
Artikelklasse	76H

Beskrivelse

Udførelse:

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.

Med **hårdmetalindsatser**; høj stabilitet. Til boring i hårdt træ, kunststof, plader med belægning etc.

Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

Norm:

DIN 7483 G

Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	40 mm
Hel længde	90 mm
Skaftmål	10×30 mm
Antal skær Z	2
Produkttype	Træbor

Tilbehør

Forlænger til bor Til skaft-Ø 10 mm	795270 10
-------------------------------------	-----------

