



Elektronikskruetrækkersortiment Kraftform-Micro, Antal skruetrækkere: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667170 12
GTIN	4013288192141
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft med drejelig centrerkappe og hurtigdrejezone. **Klinge** i specialstål.

Leveringsomfang:

12 dele i tekstilfoldetaske.

1 skruetrækker til ligekærv nr. 664600 i hver str. 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3.

1 skruetrækker til Phillips-skruer nr. 668800 i str. 00 og 0.

1 skruetrækker til Torx® som nr. 625770 i hver str. TX5 og TX6.

1 skruetrækker til indvendig firkant nr. 627470 i hver str. 0,9; 1,5; 2.

Bemærk:

ESD „Big Pack“ med 25 dele fås via vores butik under 669924 str. 25.

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	12
Drivprofil	Ligekærveskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Unbrakonøgle

Producentbetegnelse	Kraftform Micro 12 Universal 1
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Elektronikskruetrækker til PhillipsKraftform Micro Krydskærvstørrelse 0	668800 0
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro Skærbredde b 1,5 mm	664600 1,5
Elektronikskruetrækker til Torx®Kraftform Micro Torx®-profil TX6	625770 TX6
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro Skærbredde b 2,5 mm	664600 2,5
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro Skærbredde b 3 mm	664600 3
HEX-elektronikskruetrækkerKraftform Micro sekskant 0,9 mm	627470 0,9
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro Skærbredde b 1,8 mm	664600 1,8
HEX-elektronikskruetrækkerKraftform Micro sekskant 1,5 mm	627470 1,5
Elektronikskruetrækker til ligekærvKraftform-Micro Skærbredde b 2 mm	664600 2
Elektronikskruetrækker til PhillipsKraftform Micro Krydskærvstørrelse 00	668800 00
HEX-elektronikskruetrækkerKraftform Micro sekskant 2 mm	627470 2
Elektronikskruetrækker til Torx®Kraftform Micro Torx®-profil TX5	625770 TX5