



Mejsel- og dornsæt i kunststofholder Specialkvalitet, Antal værktøjer: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	745100 11
GTIN	7610733086870
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

Flad- og krydsmejsel til metal samt dorn og kørner med ottekantet skaft, gennemhærdet jævnt; mejsel kan efterslibes flere gange. Speciel **slaghovedhærdning** forhindrer, at der springer splinter af slaghovedet.

Specialkvalitet = den højest mulige skærhårdhed – ca. 59 HRC – med speciel sejhed.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet.

Indhold:

Kørner: 1 stk. af hver 100×8; 120×10 mm

Dorn: 1 stk. af hver Ø 2; 4; 5 mm

Fladmejsel: 1 stk. af hver 130; 165; 180 mm

Krydsmejsel: 1 stk. af hver 130; 165 mm

Ridsenål, dobbeltsidet: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjer	11
Produkttype	Mejsler

Tilbehør

Mekanikerfladmejsel, specialkvalitet Hel længde 130 mm	741000 130
Kørner, specialkvalitet, forkromet Hel længde 100 mm	748900 100
Dorn, specialkvalitetforkromet Spids-Ø 4 mm	745300 4
Dorn, specialkvalitetforkromet Spids-Ø 2 mm	745300 2
Mekanikerfladmejsel, specialkvalitet Hel længde 180 mm	741000 180
Mekanikerkrydsmejsel, specialkvalitet Hel længde 130 mm	741100 130
Kørner, specialkvalitet, forkromet Hel længde 120/12 mm	748900 120/12
Mekanikerfladmejsel, specialkvalitet Hel længde 165 mm	741000 165
Dorn, specialkvalitetforkromet Spids-Ø 5 mm	745300 5
Mekanikerkrydsmejsel, specialkvalitet Hel længde 165 mm	741100 165