

VBW**Hjørnerørtang, Rør-Ø: 1.1/2tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	810700 1.1/2
GTIN	4005887271006
Artikelklasse	83E

Beskrivelse**Udførelse:**

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stilleøtrik, der ikke kan blive væk.

VBW sikrer tre- eller firepunkts kontaktflade på røret. Sekskantforskruninger og flade emner kandermed fastholdes sikkert uden deformation. Greb med **skridsikkert** kunststofovertræk.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	425 mm
Spændvidde	75 mm
Rør-Ø	1.1/2 tommers
Kæbevinkel	45 grader
Udførelse, greb	overtrukket med skridsikkert kunststof
Produktionsmetode	helsmedet
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
svensk form	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

