



Skruetrækkere, sortiment, Antal dele: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667400 11
GTIN	4013288000675
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof som holder for de forskellige klinger. **Sekskantede klinger** af specialstål med ekstra sejhed og hårdhed. Nicromat forkromet overflade, stålgrå spidser.

Indhold:

2 ligekærvbits: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2

1 klinge til Phillips: str. 1 / str. 2

1 Pozidriv-bit: str. 1 / str. 2

3 sekskant-bits: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 side, kuglehoved)

3 klinger til Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Kraftformskaft nr. 667410: 1 stk.

Leveringsomfang:

Inklusive tekstil-foldetaske.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	175 mm
Antal dele	11
Klingelængde	100 mm
Drivprofil	Ligekærvskruestrækker

Drivprofil	Skruestrækker til Phillips
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Pozidriv-skruestrækker
Drivprofil	Skruestrækkere til TORX®-skrue
Producentbetegnelse	88/1
Produkttype	Skruestrækkere

Tilbehør

Skruestrækkerklinge til unbrakoskrue sekskant 6 mm	667450 6
Skruestrækkerklinge til Phillips Krydskærvstørrelse 1+2	667430 1+2
Kraftformskaft separat	667410
Skruestrækkerklinge til Torx®-skrue Torx®-profil TX20+25	667460 TX20+25
Skruestrækkerklinge til Torx®-skrue Torx®-profil TX30+40	667460 TX30+40
Skruestrækkerklinge til ligekærvskrue, begge sider Skærbredde 5+7 mm	667420 5+7
Skruestrækkerklinge til Torx®-skrue Torx®-profil TX10+15	667460 TX10+15
Skruestrækkerklinge til unbrakoskrue sekskant 4 mm	667450 4
Skruestrækkerklinge til unbrakoskrue sekskant 5 mm	667450 5
Skruestrækkerklinge til Pozidriv Krydskærvstørrelse 1+2	667440 1+2
Skruestrækkerklinge til ligekærvskrue, begge sider Skærbredde 4+6 mm	667420 4+6