



Kraftform Kompakt VDE-sortiment, Antal dele: 18



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667260 18
GTIN	4013288191083
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-greb med 154 mm lange **skifteklinger (inklusive elskabsnøgler) fuldisoleret op til 1000 V** iht. **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** og en spændingstester (op til 250 V iht. VDE 0680/6) i stabil tekstil-foldetaske med burrelås-lukning og bælteløjfe.

Indhold:

Ligekærvs-klinger: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Klinger til Phillips: PH1 og PH2

Pozidriv-klinger: PZ1 og PZ2

Phillips-bit (kombiprofil): PH/S1 og PH/S2 (kombiprofil)

Pozidriv-bit (kombiprofil): PZ/S1 og PZ/S2 (kombiprofil)

Firkant: 8 mm og 1/4 tomme (89 mm lang)

Trekant: 9 mm (89 mm lang)

Rund med vinger: (89 mm lang)

Spændingsprøver nr. 665030: str. 3

Kraftform-håndtag til skifteklinger nr. 667411: str. 1

Teknisk beskrivelse

Antal dele	18
Drivprofil	Rund nøgle med vinger
Drivprofil	Ligekærvskruestrækker

Drivprofil	Kombiprofil-skruetrækker Phillips/ligekærv
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Kombiprofil-skruetrækker Pozidriv/ligekærv
Drivprofil	3-kant-hoved
Drivprofil	4-kant-hoved
Producentbetegnelse	KK VDE 18 Universal 1
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kappe, drejelig	nej
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Kraftformskaft VDE, separat Type 1	667411 1
------------------------------------	----------