



Skruetrækkere, sortiment med skraldefunktion, Antal dele: 7



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667405 7
GTIN	4013288156266
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof som holder for de forskellige klinger. **Sekskantede klinger** af specialstål med ekstra sejhed og hårdhed. Nicromat forkromet overflade, stålgrå spidser. Greb desuden **med skraldefunktion** (højre-, venstreløb og fast indstilling).

Indhold:

1 likekærvbit: 4×0,6 / 6×1
1 klinge til Phillips: str. 1 / str. 2
1 Pozidriv-bit: str. 1 / str. 2
1 sekskant-bit: 4 / 5 mm
2 klinger til Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Kraftform-skaft med skraldefunktion: 1 stk.

Leveringsomfang:

Inklusive tekstil-foldetaske.

Teknisk beskrivelse

Antal dele	7
Klingelængde	100 mm

Hel længde	175 mm
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Producentbetegnelse	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

Skruetrækkerklinge til Torx®-skruer Torx®-profil TX30+40	667460 TX30+40
Skruetrækkerklinge til unbrakoskruer sekskant 4 mm	667450 4
Skruetrækkerklinge til Torx®-skruer Torx®-profil TX20+25	667460 TX20+25
Skruetrækkerklinge til Torx®-skruer Torx®-profil TX10+15	667460 TX10+15
Skruetrækkerklinge til unbrakoskruer sekskant 6 mm	667450 6
Skruetrækkerklinge til Phillips Krydskærvstørrelse 1+2	667430 1+2
Skruetrækkerklinge til unbrakoskruer sekskant 5 mm	667450 5
Skruetrækkerklinge til ligekærnskruer, begge sider Skærbredde 5+7 mm	667420 5+7
Skruetrækkerklinge til Pozidriv Krydskærvstørrelse 1+2	667440 1+2
Skruetrækkerklinge til ligekærnskruer, begge sider Skærbredde 4+6 mm	667420 4+6