



Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-Ø: 1/2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	810600 1/2
GTIN	4045197167033
Artikelklasse	82A

Beskrivelse

Udførelse:

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stilleøtrik, der ikke kan blive væk.

HOLEX med **S-kæber** til trepunktskontaktflade på røret. (billigere model).

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	35 mm
Rør-Ø	1/2 tommer
Hel længde	240 mm
Kæbevinkel	45 grader
Produktionsmetode	helsmedet
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
S-kæber	ja
svensk form	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

Tilbehør

Rouletteret møtrik Type 1/2

810520 1/2