



Hjørnerørtang (let udførelse), Rør-Ø: 2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	810400 2
GTIN	4045197167026
Artikelklasse	82A

Beskrivelse

Udførelse:

Svensk design, med slanke 45° vinklede kæber. Fuldstændig sænksmedet med stillemøtrik, der ikke kan blive væk.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet.

Teknisk beskrivelse

Rør-Ø	2 tommer
Spændvidde	76 mm
Hel længde	560 mm
Kæbevinkel	45 grader
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
Produkttype	Rør- og vandpumpetang