



Hjørnerørstang med hurtig justering, Rør-Ø: 1.1/2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	810750 1.1/2
GTIN	4049002099847
Artikelklasse	86A

Beskrivelse

Udførelse:

Svensk design, med slankt 45° vinklede kæber. Fuldstændig sænk-smedet. Ekstremt brugervenligt arbejde takket være patenteret, **tidsbesparende lynjustering** og integreret klembeskyttelse for at forhindre klemning. S-kæber til trepunkts-støtte af røret. Greb med **antiskrid-kunststofbelægning**.

Norm:

DIN 5234

Materiale:

Krom-vanadium-stål; sejhærdet; induktionshærdede kæber. Lakeret, blanke kæber.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	60 mm
Rør-Ø	1.1/2 tommer
Hel længde	425 mm
Kæbevinkel	45 grader
Udførelse, greb	overtrukket med skridsikkert kunststof
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
Norm	DIN 5234
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

