

HOLEX**Båndnøgle, Båndbredde / båndlængde: 20/600mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	811500 20/600
GTIN	4045197519108
Artikelklasse	82A

Beskrivelse**Udførelse:**

Profileret skaft; stærkt, skridsikkert og slidstærkt bånd, der kan udskiftes.

Anvendelse:

Til spænding af runde dele, fortrinsvis med større Ø.

Reservedel:

Reservebånd til båndnøgle, se nr. 811510.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde-Ø	160 mm
Skaftets hele længde	225 mm
Båndlængde	600 mm
Båndbredde	20 mm
Materiale, bånd	skridsikkert gummimateriale
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

Tilbehør

Reservebånd til båndnøgle Båndbredde / båndlængde 20/600 mm	811510 20/600
--	---------------

