



## Hjørnerørstang med hurtig justering, Rør-Ø: 2tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	810750 2
GTIN	4049002104237
Artikelklasse	86A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Svensk design, med slankt 45° vinklede kæber. Fuldstændig sænk-smedet. Ekstremt brugervenligt arbejde takket være patenteret, **tidsbesparende lynjustering** og integreret klembeskyttelse for at forhindre klemning. S-kæber til trepunkts-støtte af røret. Greb med **antiskrid-kunststofbelægning**.

#### Norm:

**DIN 5234**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål; sejhærdet; induktionshærdede kæber. Lakeret, blanke kæber.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	560 mm
Spændvidde	70 mm
Rør-Ø	2 tommer
Kæbevinkel	45 grader
Udførelse, greb	overtrukket med skridsikkert kunststof
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
Norm	DIN 5234
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

