

HOLEX**Båndnøgle, Båndbredde / båndlængde: 25/820mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	811500 25/820
GTIN	4045197225917
Artikelklasse	82A

Beskrivelse**Udførelse:**

Profilert skaft; stærkt, skridsikkert og slidstærkt bånd, der kan udskiftes.

Anvendelse:

Til spænding af runde dele, fortrinsvis med større Ø.

Reserveedel:

Reservebånd til båndnøgle, se nr. 811510.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde-Ø	220 mm
Båndlængde	820 mm
Skaftets hele længde	280 mm
Båndbredde	25 mm
Materiale, bånd	skridsikkert gummimateriale
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

Tilbehør

Reservebånd til båndnøgle Båndbredde / båndlængde 25/820 mm	811510 25/820
--	---------------

