



Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-Ø: 3tommer



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 810600 3 |
| GTIN | 4045197167071 |
| Artikelklasse | 82A |

Beskrivelse

Udførelse:

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stilleøtrik, der ikke kan blive væk.

HOLEX med **S-kæber** til trepunktskontaktflade på røret. (billigere model).

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Spændvidde | 110 mm |
| Rør-Ø | 3 tommer |
| Hel længde | 630 mm |
| Kæbevinkel | 45 grader |
| Produktionsmetode | helsmedet |
| Udførelse, kæbe | induktivt hærdet |
| Materiale, tang | Krom-vanadium-stål |
| S-kæber | ja |
| svensk form | ja |
| Produkttype | Rør- og vandpumpetang |

Tilbehør

Rouletteret møtrik Type 2

810520 2