

HOLEX**Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-Ø: 2tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	810500 2
GTIN	4045197237484
Artikelklasse	82A

Beskrivelse**Udførelse:**

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stilleøtrik, der ikke kan blive væk.

HOLEX med **S-kæber** til trepunktskontaktflade på røret. Greb med **skridsikker** kunststofovertræk.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

Teknisk beskrivelse

Rør-Ø	2 tommer
Spændvidde	80 mm
Hel længde	560 mm
Kæbevinkel	45 grader
Udførelse, greb	overtrukket med skridsikkert kunststof
Produktionsmetode	helsmedet
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
S-kæber	ja
svensk form	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

Tilbehør

Rouletteret møtrik Type 2

810520 2