



Hjørnerørtang med S-formede kæber, Rør-Ø: 3tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	810500 3
GTIN	4045197237491
Artikelklasse	82A

Beskrivelse

Udførelse:

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stilleøtrik, der ikke kan blive væk.

HOLEX med **S-kæber** til trepunktskontaktflade på røret. Greb med **skridsikker** kunststofovertræk.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	630 mm
Spændvidde	110 mm
Rør-Ø	3 tommer
Kæbevinkel	45 grader
Udførelse, greb	overtrukket med skridsikkert kunststof
Produktionsmetode	helsmedet
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
S-kæber	ja
svensk form	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

Tilbehør

Rouletteret møtrik Type 2

810520 2