

**VBW****Hjørnerørtang, Rør-Ø: 1 tommer****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	810700 1
GTIN	4005887270900
Artikelklasse	83E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stilleøtrik, der ikke kan blive væk.

**VBW** sikrer tre- eller firepunkts kontaktflade på røret. Sekskantforskruninger og flade emner kandermed fastholdes sikkert uden deformation. Greb med **skridsikkert** kunststofovertræk.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	315 mm
Rør-Ø	1 tommer
Spændvidde	55 mm
Kæbevinkel	45 grader
Udførelse, greb	overtrukket med skridsikkert kunststof
Produktionsmetode	helsmedet
Udførelse, kæbe	induktivt hærdet
Materiale, tang	Krom-vanadium-stål
svensk form	ja
Produkttype	Rør- og vandpumpetang

