

VBW**Hurtigspænde- armaturnøgle, Hel længde: 260mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813000 260
GTIN	4022668130062
Artikelklasse	83E

Beskrivelse

Udførelse:

Med klik-hurtigindstilling og spændearm. Stor spændekraft takket være armudveksling. Hærdet tandstang og støttearm, glatte kæber, blank nøgle.

Anvendelse:

Til forskruninger på armaturer.

Materiale:

Krom-mangan-stål.

Kæbelængde: 40 mm

Spændvidde: 75 mm

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	75 mm
Hel længde	260 mm
Kæbelængde	40 mm
Produkttype	Installationsnøgle