



Splituddriver med håndtag, Spids-Ø: 4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	746940 4
GTIN	7610733254910
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål i specialkvalitet (dvs. højst mulig spidshårdhed – ca. 59 HRC – ved speciel sejhed), forkromet. Greb med hudvenlig kappe af elastomer.

Teknisk beskrivelse

Dornlængde	67 mm
Spids-Ø	4 mm
Hel længde	175 mm
Greb	Kunststofgreb med hudvenlig kappe af elastomer
Spidsens hårdhed	59 HRC
Udførelse, slaghoved	specialejhærdet
Materiale	Ekstra-krom-vanadium-stål i specialkvalitet
Overflade	forkromet
Produkttype	Splituddrivere

