



Splituddrivere, specialkvalitet forkromet, Spids-Ø D: 5mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 746900 5 |
| GTIN | 7610733200726 |
| Artikelklasse | 73B |

Beskrivelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel **slaghovedsejhærdning** forhindrer afsplintring. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

Specialkvalitet, = den højest mulige spidshårdhed – ca. 59 HRC – med speciel sejhed.

Materiale:

Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|---|
| Dornlængde L2 | 40 mm |
| Spids-Ø D | 5 mm |
| Skaft-Ø S | 10 mm |
| Hel længde L1 | 150 mm |
| Spidsens hårdhed | 59 HRC |
| Materiale | Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| Produkttype | Splituddrivere |