



Skruetrækker til Pozidriv, med Kraftform-skaft, Krydskærvstørrelse: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	667800 2
GTIN	4013288102232
Artikelklasse	63H

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftform-skaft af slagfast kunststof **med integrerede bløde zoner** letter overførslen af momentet og skåner dermed hånd og arm. **Klinge** af specialstål med hånd og arm. Klinge af specialstål med; **spidser med diamantbelægning**. Overfladen er nicromat forkromet.

Til skrue-Ø: 3,1 – 5,2 mm

Klingelængde: 100 mm

Hel længde: 205 mm

Sekskant til nøglehjælp: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	205 mm
Til skrue-Ø	3,1 – 5,2 mm
Klingelængde	100 mm
Krydskærvstørrelse	2
Sekskant til nøglehjælp	10 mm
Drivprofil	Pozidriv skruetrækker