



## Splituddrivere, specialkvalitet forkromet, Spids-Ø D: 6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	746900 6
GTIN	7610733200733
Artikelklasse	73B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel **slaghovedsejhærdning** forhindrer afsplintring. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

**Specialkvalitet**, = den højest mulige spidshårdhed – ca. 59 HRC – med speciel sejhed.

#### Materiale:

Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde L1	150 mm
Spids-Ø D	6 mm
Dornlængde L2	40 mm
Skaft-Ø S	10 mm
Spidsens hårdhed	59 HRC
Materiale	Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Splituddrivere