



## Polygriptang med 2K-greb, Hel længde: 150mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813720 150
GTIN	4003773069928
Artikelklasse	83D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Parallelt** styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

**Indgrebs-finindstilling** med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne. Slaget mellem gribebladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**.

Forkromet polygriptang, flerkomponentgreb.

#### Anvendelse:

**Skånsomt fæste** på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

#### Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.

### Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	20 mm
Spændvidde	0 - 27 mm
Hel længde	150 mm
Produkttype	Polygriptang

### Tilbehør

Reservedelssortiment til tangnøgle Type 150	705910 150
---	------------

