



## Splituddriver, normal kvalitet, lakeret, Spids-Ø D: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	747000 12
GTIN	4049002021053
Artikelklasse	73U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel **slaghovedsejhærdning** forhindrer afsplintring. Faktisk Ø på 0,05 – 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.

#### Norm:

**DIN 6450.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

#### Materiale:

Normal kvalitet i krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret.

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø S	14 mm
Hel længde L1	150 mm
Spids-Ø D	12 mm
Dornlængde L2	50 mm
Norm	DIN 6450 C
Materiale	Krom-vanadium-lufthærdningsstål
Overflade	Lakeret
Produkttype	Splituddrivere