



## Polygriptang med 2K-greb, Hel længde: 250mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 813720 250    |
| GTIN                | 4003773047841 |
| Artikelklasse       | 83D           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Parallelt** styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

**Indgrebs-finindstilling** med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**.

Forkromet polygriptang, flerkomponentgreb. **Laserforarbejdet skala (metrisk på forsiden og tommemål på bagsiden)** muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.

#### Anvendelse:

**Skånsomt fæste** på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

#### Bemærk:

Skånebakter fås under nr. 813725.

### Teknisk beskrivelse

|             |              |
|-------------|--------------|
| Hel længde  | 250 mm       |
| Spændvidde  | 0 - 52 mm    |
| Kæbelængde  | 30 mm        |
| Produkttype | Polygriptang |

### Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| Skånekæber til tangnøgle6 dele Størrelse 250 | 813725 250 |
|--|------------|

