



Skiftenøgle med vendebakke, Hel længde: 255mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813930 255
GTIN	7314150056361
Artikelklasse	83F

Beskrivelse

Udførelse:

Med ergonomisk greb af termoplastisk elastomer. Kæbestilling 15°. Sænksmedet, hærdet og forkromet. **Skiftenøglen kan ændres til en rørnøgle** ved at dreje den bevægelige, fortandede kæbe indad. Den fortandede kæbe er induktionshærdet og giver sikkert fæste.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Teknisk beskrivelse

Maks. størrelse	33 mm
Hel længde	255 mm
Hel længde	10 tommer
Vægt	430 g
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.8M-2003
Kæbestilling	15 grader
Produktionsmetode	præcisionshærdet og rustbeskyttet
Materiale	Højeffektiv stållegering
Overflade	forkromet
gnistfri	nej

Vendebakker	ja
Skalering	ja
Skraldefunktion	nej
Greb	ja
Produkttype	Skiftenøgler