



Polygriptang, Hel længde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813700 150
GTIN	4003773069676
Artikelklasse	83D

Beskrivelse

Udførelse:

Parallelt styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

Indgrebs-finindstilling med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**. Forkromet polygriptang, greb med plastovertræk.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	0 - 27 mm
Hel længde	150 mm
Kæbelængde	20 mm
Produkttype	Polygriptang

Tilbehør

Reservedelssortiment til tangnøgle Type 150	705910 150
---	------------