



## Polygriptang, Hel længde: 180mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813700 180
GTIN	4003773035466
Artikelklasse	83D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Parallelt** styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

**Indgrebs-finindstilling** med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne.

Slaget mellem gribefladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**.

**Laserforarbejdet skala (metrisk på forsiden og tommemål på bagsiden)** muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.

Forkromet polygriptang, greb med plastovertræk.

#### Anvendelse:

**Skånsomt fæste** på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

#### Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde	0 - 40 mm
Kæbelængde	22 mm
Hel længde	180 mm
Produkttype	Polygriptang

### Tilbehør

Reservedelssortiment til tangnøgle Type 180	705910 180
---	------------

Skånekæber til tangnøgle6 dele Størrelse 180

813725 180