



Kabelindtrækningsbånd, glasfiber Kati® Blitz compact i kunststofboks, Båndlængde: 20m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	814870 20
GTIN	4044489018206
Artikelklasse	86A

Beskrivelse

Udførelse:

3 mm tykt glasfiberbånd, **stabilt** og alligevel **meget fleksibelt**; ideel til kompliceret kabeltrækning i rør med andre kabler og ved mange knæk på røret.

I begge ender forsynet med fastlimede endetyller med gevind M5 til valgfri fastgørelse af fjederføringshoveder, trækstrømper eller trækøjer. Mulighed for op til 30 mm radius.

Leveringsomfang:

Inklusive tilbehør sikkert opbevaret i kunststofboks: 2 fjederføringshoveder Ø 7 og Ø 10 mm, 5 trækøjer, 1 kabeltrækstrømpe til kabler Ø 6 – 9 mm, 5 endetyller, 3 forbindelsestyler, 1 speciallim 3 g, 1 power-disk.

Teknisk beskrivelse

Båndlængde	20 m
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maksimal	1 kN
Maksimal belastning på indtræksbåndet	5 kN
Produkttype	Kabelindtrækningsværktøj

Tilbehør

Skydegreb Easy Grip	814775
Kabelsmøremiddel	814760
Fjederkuglehoved M5 Hoved-Ø 7 mm	814720 7
Kabeltrækstrømpe M5 Type 6	814710 6
Kabeltrækstrømpe M5 Type 10	814710 10
Lim	814750
Starthylster M5	814740
Startpære M5 med øje	814730
Fjederkuglehoved M5 Hoved-Ø 10 mm	814720 10