



## Rørskærer med 1 føringsruller til stålrør, til rør op til: 1.1/4tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	815030 1.1/4
GTIN	4045197382702
Artikelklasse	82A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Enhed** i førsteklasses stål, sænksmedet; slidstærk spindel med kunststofgreb. **Skærehjul** til stålrør af højkvalitetsstål; præcist hærdet for lang levetid. **Styreruller** i specialstål; forkromede.

#### Anvendelse:

Til ren og retviklet deling af rør.

Ved skæring indvales den udvendige grat automatisk. Efter snittet kan gevindet omgående skæres.

### Teknisk beskrivelse

Skærehjul-Ø	25 mm
Skærehjul, bredde	14 mm
Til udvendig rør-Ø	1/8 – 1.1/4 tommer
Skærehjul, boring	7,6 mm
Antal styreruller	2
Antal skærehjul	1
Produkttype	Rørskærere

### Tilbehør

Ekstra skærehjul til stålrør til rørskeerer 1.1/4 tommer	815230 1.1/4
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35