



Rørskærer med 1 føringsruller til stålrør, til rør op til: 4tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	815030 4
GTIN	4045197524515
Artikelklasse	82A

Beskrivelse

Udførelse:

Enhed i førsteklasses stål, sænksmedet; slidstærk spindel med kunststofgreb. **Skærehjul** til stålrør af højkvalitetsstål; præcist hærdet for lang levetid. **Styreruller** i specialstål; forkromede.

Anvendelse:

Til ren og retviklet deling af rør.

Ved skæring indvales den udvendige grat automatisk. Efter snittet kan gevindet omgående skæres.

Teknisk beskrivelse

Skærehjul, bredde	23 mm
Til udvendig rør-Ø	2 – 4 tommer
Skærehjul, boring	9,7 mm
Skærehjul-Ø	41 mm
Antal styreruller	2
Antal skærehjul	1
Produkttype	Rørskærere