



## Crimptang til kabeltyller, Til ledertværsnit: 10mm<sup>2</sup>



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729460 10
GTIN	4049002016417
Artikelklasse	73T

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

Præcis **parallelkomprimering** med synkront drevne komprimeringsbakker. DIN-konform **firkantcrimpring** = optimale kontaktflader. Mulighed for op til 2,5 mm<sup>2</sup> indføring i siden af kabeltyllen.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	190 mm
Til ledertværsnit	0,08 - 10 mm <sup>2</sup>
Produkttype	Crimptang elektromekanisk