



Rørskærer med 3 føringsruller til stålrør, til rør op til: 2tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	815100 2
GTIN	4018754241910
Artikelklasse	83A

Beskrivelse

Udførelse:

Enhed i førsteklasses stål, sænksmedet; slidstærk spindel med kunststofgreb. **Skærehjul** til stålrør af højkvalitetsstål; præcist hærdet for lang levetid. **Styreruller** i specialstål; forkromede.

Anvendelse:

Til ren og retviklet deling af rør.

Denne rørskærer gør det muligt at arbejde på rør, der er udlagt. I kraft af den skraldelignende funktion er et bevægelsesområde på 120° tilstrækkeligt.

Skærehjul-Ø: 41 mm

Skærehjul, bredde: 19 mm

Skærehjul, boring: 9 mm

Til udvendig rør-Ø: 1/8 – 2 tommer

Teknisk beskrivelse

Skærehjul, boring	9 mm
Skærehjul, bredde	19 mm
Til udvendig rør-Ø	1/8 – 2 tommer
Skærehjul-Ø	41 mm
Antal styreruller	0
Antal skærehjul	3
Produkttype	Rørskærere

Tilbehør

Ekstra bolt til små hjul Type 2	815510 2
Ekstra hjul Type 2	815600 2
Mellemlægsring Type 2	815530 2
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54 mm	814920 54
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 54E mm	814920 54E
Indvendig / udvendig afgrater til rustfrit stål til rør-Ø til 35 mm	814920 35
Ekstra skærehjul til stålrør	815250
Ekstra hjulbolt Type 2	815520 2