



Crimptang til kabeltyller, Til ledertværsnit: 16mm²



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 729460 16 |
| GTIN | 4049002058981 |
| Artikelklasse | 73T |

Beskrivelse

Udførelse:

Stålenhed med knæledsoverførsel. Den definerede komprimeringskraft opnås præcist via integreret stop.

Præcis **parallelkomprimering** med synkront drevne komprimeringsbakker. DIN-konform **firkantcrimpring** = optimale kontaktflader. Også til Twin-kabeltyller op til 2x6 mm².

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Hel længde | 190 mm |
| Til ledertværsnit | 0,08 - 6 mm ² |
| Produkttype | Crimptang elektromekanisk |