



## Elektrikerskruetrækker til Pozidriv, Classic isoleret, Krydskærvstørrelse: 3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	668380 3
GTIN	7610733064502
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skaft og klinge **isolerede op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Hver skruetrækker testes i et vandbad for spændingsgennemgang.

**Slankt skaft** med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen. Med den særlige overfladestruktur er skaftet skridsikkert, også hvis hænderne er våde og olierede.

**Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med maksimal hårdhed og ekstra sejhed.

#### Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

### Teknisk beskrivelse

Klingelængde	150 mm
Til skrue-Ø	5,3 – 7,2 mm
Krydskærvstørrelse	3
Hel længde	270 mm
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Pozidriv-skruetrækker
Produkttype	Skruetrækkere

