



Crimptang til kabeltyller VDE-isoleret, Til ledertværsnit: 16mm²



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	729405 16
GTIN	4003773072003
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet tangenhed. Tang kemisk sortfarvet, poleret hoved. Takkede kæber til presning af kabeltyller iht. DIN 46228.

Greb med flerkomponentovertræk.

Isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Teknisk beskrivelse

Antal nester	9
Til ledertværsnit	0,25 - 16 mm ²
Hel længde	180 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Materiale	Specialværktøjsstål, sænksmedet, oliehardt
Overflade	poleret
Produkttype	Crimptang elektromekanisk

